


PACT-FAST-MNT-W16-L40

Codice articolo: 2276638

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276638>

Il fissaggio rapido del convertitore consente il montaggio rapido dei convertitori PACT sulla barra conduttrice. L'installazione può essere eseguita semplicemente con la forza delle dita, completamente senza l'uso di utensili. Spina di fissaggio: 40 mm, linguetta di arresto: 16 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 658331
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	46,20 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 29.03.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Larghezza	16 mm
Profondità	40 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 120 °C
Materiale custodia	PA 6
Coppia di serraggio	0,4 Nm

Nota	È possibile utilizzare i fissaggi per trasformatore larghi 16 mm anche per trasformatori di corrente più grandi, se la lunghezza dei perni di fissaggio è sufficiente.
------	--

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2277077	PACT MCR-V2- 3015-60-150-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA
2277080	PACT MCR-V2- 3015-60-250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277093	PACT MCR-V2- 3015-60-400-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 400 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277815	PACT MCR-V2-3015- 60-60-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 60 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 1,25 VA
2277828	PACT MCR-V2-3015- 60-75-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 75 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 1,25 VA
2277831	PACT MCR-V2-3015- 60-80-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 80 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 1,25 VA
2277064	PACT MCR-V2-3015- 60-100-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 100 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 2,5 VA
2277624	PACT MCR-V2-3015- 60-125-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 125 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 3,75 VA
2277844	PACT MCR-V2-3015- 60-150-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 150 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 3,75 VA
2277637	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 200 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA

2277857	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 200 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2277860	PACT MCR-V2-3015- 60-250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2277640	PACT MCR-V2-3015- 60-300-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 300 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 7,5 VA
2277653	PACT MCR-V2-3015- 60-500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277103	PACT MCR-V2-3015- 60-600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277666	PACT MCR-V2-3015- 60-750-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 750 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277873	PACT MCR-V2-6015- 85-200-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 200 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 2,5 VA
2277886	PACT MCR-V2-6015- 85-250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 2,5 VA
2277899	PACT MCR-V2-6015- 85-300-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 300 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 2,5 VA
2277909	PACT MCR-V2-6015- 85-400-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 400 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 2,5 VA
2277912	PACT MCR-V2-6015- 85-500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 5 VA
2277925	PACT MCR-V2-6015- 85-600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277938	PACT MCR-V2-6015- 85-750-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 750 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277941	PACT MCR-V2-6015- 85-800-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 800 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277954	PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2277967	PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA

2277970	PACT MCR-V2-6015-85-1500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2277983	PACT MCR-V2-6015-85-1600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 15 VA
2277213	PACT MCR-V2-6315-95-800-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 800 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277226	PACT MCR-V2-6315-95-1000-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1000 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277239	PACT MCR-V2-6315-95-1250-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1250 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277242	PACT MCR-V2-6315-95-1500-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1500 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA
2277255	PACT MCR-V2-6315-95-1600-5A-1	Convertitore di corrente a finestra, corrente primaria 1600 A AC; corrente secondaria 5 A AC; classe di precisione 1; potenza di dimensionamento 10 VA

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.