


IBS SUPI 3 QFP

Codice articolo: 2746087

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2746087>

Chip di protocollo slave per INTERBUS (QFP 100)

Dati commerciali

EAN	 4 017918 153588
VPE	66 pcs.
Tariffa doganale	85423290
Peso lordo pezzi	8,02 g

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 21.07.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Modulo**

Tensione d'alimentazione IC	5 V DC \pm 10 %
Corrente assorbita tipica	20 mA
Collegamento	bus remoto, bus periferico o bus remoto di installazione
Interfaccia	INTERBUS,
Lunghezza dati interna	8 byte interni, possibile espansione esterna fino a 64 byte
Interfaccia utente	MFP-Interface, I/O digitali (8 IN/8 OUT, 16 IN/16 OUT), porta parallela per microprocessore

Informazioni generali

Esecuzione	QFP 100 (PLCC 84 è fuori produzione!)
Larghezza	20 mm
Lunghezza	15 mm
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	5 °C ... 30 °C (per max. 60%)

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.