


FLKM-PA-D37/HW/C300

Codice articolo: 2322029

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322029>

Adattatore frontale VARIOFACE, per Honeywell C300, Series C I/O,
collegamento max. 1 x 16 canali (connettore D-SUB da 37 poli)

Dati commerciali

EAN	 4 046356 448253
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	104,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 30.03.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tensione nominale U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio D-SUB
Numero dei connettori	1
Numero poli connettore	37
N. poli	37

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore)
	4 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Norme/Disposizioni	EN 50178
	IEC 60664
	IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM-PA-D37/HW/C300

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.