

**FL LCX PIG-EF142-N-N**

Codice articolo: 2700677

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700677>

Cavo antenna come accessorio per conduttori in FO, lunghezza 1 m, N (maschio)-N (maschio), attenuazione circa 0,93 dB con 2,4 GHz e 1,6 dB con 5 GHz

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 619578
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85442000
Peso lordo pezzi	89,90 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 02.09.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Tipo cavo**

Tipo cavo	EF 142
Cavo, attenuazione	circa 0,93 dB/m a 2,4 GHz

**Guaina esterna**

Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)
---------------------------	--------------

#### Caratteristiche meccaniche

Raggio di piegatura costante	30 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 105 °C

#### Dati generali

Impedenza	50 Ω
Collegamento	N (maschio)
	N (maschio)

#### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.