

RAD-PIG-EF316-N-RSMA

Codice articolo: 2701402

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2701402>

Cavo adattatore, pigtail 50 cm, N (femmina) -> RSMA (maschio),
attenuazione d'inserzione 0,75 dB a 2,4 GHz; 1,25 dB a 5 GHz,
impedenza 50 Ohm;

Dati commerciali

EAN	 4 046356 746816
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85442000
Peso lordo pezzi	52,70 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 16.03.2012



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Collegamento 1	Attacco connettore
Collegamento	RSMA (maschio)
Collegamento 2	Attacco connettore
Collegamento	N (femmina)
Tipo cavo	EF 316

Cavo, attenuazione	circa 1,5 dB/m
	circa 0,83 dB/m a 900 MHz
	circa 1,27 dB/m a 1,8 GHz
	circa 1,52 dB/m a 2,4 GHz
	circa 2,48 dB/m a 5 GHz
Lunghezza cavo fissa	50 cm
Guaina esterna, materiale	RADOX®(LSFH)
Diametro esterno	2,50 mm
Raggio di piegatura minimo	12,50 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 70 °C

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.