


# PSI-CAB-GSM/UMTS-10M

Codice articolo: 2900981

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900981>

Cavo antenna GSM/UMTS, lunghezza 10 m; SMA (maschio) -> SMA (femmina), impedenza 50 Ohm

## Dati commerciali

EAN	 4 046356 568890
VPE	1
Tariffa doganale	85442000
Peso lordo pezzi	513,00 g

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 09.03.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Collegamento 1	Attacco connettore
Collegamento	SMA (maschio)
Collegamento 2	Attacco connettore
Collegamento	SMA (femmina)

Cavo, attenuazione	circa 0,23 dB/m a 850 MHz
	circa 0,24 dB/m a 900 MHz
	circa 0,35 dB/m a 1,8 GHz
	circa 0,39 dB/m a 2,1 GHz
Lunghezza cavo fissa	10 m
Guaina esterna, materiale	LSFH
Diametro esterno	5,50 mm
Raggio di piegatura minimo	82,00 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 85 °C

### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.