

**TRANSCLINIC 14I+****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Monitoraggio delle linee con Transclenic xi+  
Sistema per il monitoraggio permanente delle  
prestazioni degli impianti fotovoltaici.**

La serie Transclenic xi+ rileva di continuo la corrente delle singole stringhe o gruppi di stringhe, nonché la tensione di un impianto fotovoltaico, consentendo così un controllo molto dettagliato. In questo modo i problemi che causano una riduzione della resa vengono individuati rapidamente e possono essere risolti con altrettanta celerità.

**Dati generali per l'ordinazione**

Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Tipo	TRANSCLINIC 14I+
Nr.Cat.	<a href="#">1238130000</a>
Versione	Fotovoltaico
GTIN (EAN)	4050118044225
CPZ	1 Pezzo

**TRANSCLINIC 14I+**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Lunghezza	368,9 mm	Lunghezza (pollici)	14,524 inch
Larghezza	109,5 mm	Larghezza (pollici)	4,311 inch
Posizione verticale	92,2 mm	Altezza (pollici)	3,63 inch
Peso netto	1.310 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio		Temperatura d'esercizio continuo, min.	-20 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	70 °C		

**Dati tecnici**

Alimentazione di tensione	19 - 36 V DC	Altezza	≤ 3000 m
Campo di misura	3...20 A DC	Comunicazione	MODBUS RS485 RTU
Corrente massima per stringa		Errore di misura della corrente della stringa	± 260 mA da 3 A DC a 20 A DC
	20 A DC (-25...+70 °C)	Ingressi digitali	2
Errore di misura della tensione della stringa	± 10 V from 100 V DC to 1000 V DC	Numero massimo di stringhe	14
Ingressi digitali	0,5 V low, 15 ... 24 V high	Tensione di dimensionamento	1000 V DC
Potenza assorbita	< 1500 mW		
misura della corrente	Resistenza Shunt 1 mOhm		

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000617	ETIM 6.0	EC002928
eClass 6.2	27-37-04-10	eClass 7.1	27-37-04-10
eClass 8.1	27-37-04-10	eClass 9.0	22-57-92-03
eClass 9.1	22-57-04-90		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual TC8i+_14i+</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">TRANSCLINIC 14I+</a>

**TRANSCLINIC 14I+**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Disegni**

