

**Marcatori in acciaio inox
WSM TOOL MANUELL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Gli utensili stringifascette sono utensili compatti con i quali si stringono saldamente le fascette serracavo e si tagliano le estremità eccedenti, in un'unica operazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WSM TOOL MANUELL
Nr.Cat.	1774480000
Versione	Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 210 x 220 mm, argento
GTIN (EAN)	4032248149278
CPZ	1 Pezzo

Marcatori in acciaio inox
WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	220 mm	Larghezza (pollici)	8,661 inch
Posizione verticale	210 mm	Altezza (pollici)	8,268 inch
Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Peso	633 g	Peso netto	472 g

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C	Larghezza max. fascetta serracavo	4,6 mm
--	--------	-----------------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000453	ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-14-92-07
eClass 8.1	27-14-92-07	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD

Foglio dati

**Marcatori in acciaio inox
WSM TOOL MANUELL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

