

**IE-CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Interruzione di cavi, cortocircuito, collegamento corretto, scambio di fili e tensione esterna nella vostra rete Ethernet possono essere verificati in modo facile e agevole con i nostri tester per cavi.

Caratteristiche:

- segnalazione a 7 segmenti
- solo 185 g

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-CT
Nr.Cat.	<a href="#">8808420000</a>
Versione	Tester del passaggio per cavi dati
GTIN (EAN)	4032248506002
CPZ	1 Pezzo

## IE-CT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Lunghezza	140 mm	Lunghezza (pollici)	5,512 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	36 mm	Altezza (pollici)	1,417 inch
Peso	185 g	Peso netto	417 g

### Temperature

Temperatura d'esercizio

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000305	ETIM 4.0	EC000305
ETIM 5.0	EC000305	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-09
eClass 6.2	27-20-11-09	eClass 7.1	27-20-11-09
eClass 8.1	27-20-11-09	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente [Manual](#)  
[MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)