

**EA (rondelle di terra)  
EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Gli anelli di messa a terra vengono utilizzati in particolare quando si toglie la schermatura dal pressacavo; devono avere lo stesso potenziale degli altri pressacavi di una custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	EA-RING MS/M25 SC
Nr.Cat.	<a href="#">0930710003</a>
Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, M 25, Ottone
GTIN (EAN)	4032248976188
CPZ	20 Pezzo

## Foglio dati

### EA (rondelle di terra) EA-RING MS/M25 SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Lunghezza	60,2 mm	Lunghezza (pollici)	2,37 inch
Peso netto	6,95 g		

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Dati Generali

Spessore	1,5 mm	Diametro esterno	34,8 mm
Diametro interno D2	6,9 mm	Distanza quota interna B	36,5 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Larghezza quota esterna C	12,8 mm
Materiale	Ottone	Spessore	1,5 mm

### Classificazioni

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-91-16	eClass 8.1	27-14-91-16
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**EA (rondelle di terra)  
EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**