

**Serie P
BZT PRV8 BL 35X7.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Distribuzione DCS**

Le innovative morsettiere PRV per la distribuzione DCS di Weidmüller complete di collegamento PUSH IN e i terminali di distribuzione DCS multifunzione provvisti di collegamento a vite (WMF), non solo permettono di risparmiare spazio all'interno del quadro elettrico, ma garantiscono anche una trasmissione di segnali più efficace nei sistemi di controllo del processo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT PRV8 BL 35X7.5
Nr.Cat.	1267970000
Versione	Serie P, Supporto per siglatura, blu, Numero di piani: 8, TS 35 x 7.5
GTIN (EAN)	4032248113293
CPZ	20 Pezzo

Serie P
BZT PRV8 BL 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	10,2 mm	Larghezza (pollici)	0,402 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4,724 inch
Profondità	65,6 mm	Profondità (pollici)	2,583 inch
Peso netto	21,7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 °C		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Numero di piani	8
Guida	TS 35 x 7.5		

Dati dei materiali

Materiale	policarbonato	Colori	blu
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-20
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks