

**WKM**  
**WKM 18/43****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

La tasca trasparente e priva di alogeni del **WKM** offre una protezione eccezionale contro gli influssi ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore. Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto **WKM** e fissarli con una clip. I segnacavi **WKM** sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco.

**I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM**

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WKM 18/43
Nr.Cat.	<a href="#">1610700000</a>
Versione	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4008190204488
CPZ	50 Pezzo

**WKM**  
**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0,709 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1,693 inch
Profondità	3,5 mm	Profondità (pollici)	0,138 inch
Peso netto	1,66 g		

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	trasparente	Larghezza	18 mm
Materiale	polipropilene	Tipo di stampa	Neutro

**Segnafili e segnacavi**

Diametro esterno conduttore	7 - 115 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	115 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati**

**WKM**  
**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

---

