

**Elementi di collegamento
H4,0/19,5X GR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H4,0/19,5X GR SV
Nr.Cat.	9006750000
Versione	Terminali, isolato, 14 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190332297
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	in bustine separabili

Foglio dati

Elementi di collegamento H4,0/19,5X GR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	19,5 mm	Larghezza (pollici)	0,768 inch
Peso netto	0,38 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	7,8 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	2,9 mm	L1 in mm	19,5 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm	Lunghezza di spellatura	14 mm
Sezione di collegamento cavo	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12
Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

**Elementi di collegamento
H4,0/19,5X GR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Simile alla figura

