

**Elementi di collegamento
H6/26T GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6/26T GN
Nr.Cat.	9021140000
Versione	Terminali, isolato, 20 mm, 18 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022501
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H6/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	26 mm	Larghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	0,5 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Telemecanique	Designazione militare	T 20A 023 A
Diametro del collare (D2)	6,3 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	3,5 mm
L1 in mm	26 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10	Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP