

## ME 22,5 UTG BK

Codice articolo: 2908427

La figura illustra versioni completamente montate della custodia per elettronica, nel colore verde



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2908427>

Base custodia chiusa, completamente premontata, con piedino di fissaggio metallico.

### Dati commerciali

EAN	 4 017918 359836
VPE	100
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	38,71 g

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.04.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Omologazioni



Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

<b>Accessori</b>		
Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2906908	ME LP	Circuito stampato da equipaggiare con contatto per la guida di supporto (EN 60715)
2906908	ME LP	Circuito stampato da equipaggiare con contatto per la guida di supporto (EN 60715)
<b>Montaggio</b>		
2853404	ME 45 UTM GN	Elemento intermedio per espansione modulare del volume della custodia nel passo. La larghezza dell'elemento intermedio aperto è di 22,5 mm.
2853417	ME 45 UTMG GN	Elemento intermedio per espansione modulare del volume della custodia nel passo. La larghezza dell'elemento intermedio serrato è di 22,5 mm.
2908456	ME B-22,5 MKDSO BK	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2908456	ME B-22,5 MKDSO BK	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2909659	ME B-22,5 MSTBO BK	Tappo cieco, per morsetti inutilizzati
2906911	ME LPZS	Bloccaggio per circuiti stampati da saldare sulla scheda a sinistra
2906911	ME LPZS	Bloccaggio per circuiti stampati da saldare sulla scheda a sinistra
2908281	ME MF 17,5	Piedino di fissaggio metallico per elemento intermedio.
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
2853899	ME-SAS	Morsetto per collegamento schermatura.
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 4, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde, Articolo con uscita pin laterale
2869773	MKDSO 2,5/ 4-L BK	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: nero
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Passo: 5 mm, N. poli: 4, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: verde, Articolo con uscita pin laterale
2869760	MKDSO 2,5/ 4-R BK	Morsetto per c.s., Corrente nominale: 24 A, Tensione nominale: 400 V, Collegamento: Connessione a vite, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Colore: nero







**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.