

CM175-LG/H 35/BO/DB/GH BK

Codice articolo: 2941507

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2941507>

Modulo per elettronica, per installare circuiti stampati con una calotta di protezione di 35 mm d'altezza

Dati commerciali

EAN	 4 017918 080471
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	665,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 601 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.08.2004



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Tipo di custodia	Custodia completa
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre
Colore	nero

Misure/poli

Lunghezza	125 mm
-----------	--------

Altezza di montaggio	155 mm
Larghezza	175 mm

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	120 W 160 W

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato




Misura A: 155 mm; misura B: 125 mm;
misura C: 175 mm






Misura D: 100,0 mm; E: 80,0 mm; G:
160,0 mm; H: 112,0 mm
Distanziatore 1 - 4: altezza 25 mm; \varnothing 4
mm



C. s. 1, 7: Misura A: 165,5 mm; B: 131,5
mm; C: 0 mm
C. s. 8,10,11,13: Misura A: 115,5 mm; B:
139,0 mm; C: 0 mm

Disegno schema



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.