


CRIMPFOX 25R


Codice articolo: 1212039



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212039>

Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228 parte 1+4, 10 - 25 mm², ingresso laterale, crimpatura WM



Dati commerciali	
EAN	 4 046356 453905
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	99,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 636 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 25.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	256 mm
Altezza	68 mm
Larghezza (a)	25 mm
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 1

Sezione max.	10 mm ²
AWG max	8
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 2
Sezione max.	16 mm ²
AWG max	6
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 3
Sezione max.	25 mm ²
AWG max	4
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 4
	Punto di crimpatura 5
Crimpatura	Crimpatura WM
Tipo contatti	Capocorda

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1212040	CRIMPFOX 25R/DIE	Stampo di ricambio, per CRIMPFOX 25R
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Molla di richiamo di ricambio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.