


# CRIMPFOX-M 25/DIE

Codice articolo: 1212081

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212081>

Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 16 - 25 mm<sup>2</sup>, imballato in custodie box affiancabili

## Dati commerciali

EAN	 4 046356 454513
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	87,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

Lunghezza (b)	114 mm
Altezza	25,5 mm
Larghezza (a)	75 mm
Colore	nero
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 1
Sezione max.	16 mm <sup>2</sup>

AWG max	6
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 2
Sezione max.	25 mm <sup>2</sup>
AWG max	4
Crimpatura	Crimpatura trapezoidale
Tipo contatti	Capocorda

### Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.