

CRIMPFOX-M RC 6/DIE

Codice articolo: 1212079

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212079>

Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 0,5 - 6 mm²,
imballato in custodie box affiancabili

Dati commerciali

EAN	 4 046356 454490
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	67,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	114 mm
Altezza	25,5 mm
Larghezza (a)	75 mm
Colore	nero
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 1
Sezione min.	0,5 mm ²

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	14
Stazione di stampaggio	Punto di crimpatura 2
Sezione min.	4 mm ²
Sezione max.	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10
Crimpatura	Crimpatura a rientranza
Tipo contatti	Capocorda non isolato

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.