


## ZAP 25

Codice articolo: 1203110




<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1203110>

Pinza a crimpare pneumatica per capocorda a norma DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, per sez. conduttore da 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

### Dati commerciali

EAN	 4 017918 018085
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	84678900
Peso lordo pezzi	876,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 656 (CL-2009)

### Dati tecnici

#### Informazioni generali

Lunghezza (b)	190 mm
AWG semirigido min.	14
AWG semirigido max.	24
Intervallo di pressione	4 bar ... 6 bar
Consumo d'aria per pressione	0,2 l
Crimpatura	a forma trapezoidale

## Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni Ex:

Omologazioni richieste:

GOST

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.