


CRIMPFOX-M CX-2/DIE

Codice articolo: 1212088

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212088>

Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale (BNC/TNC) RG 58/59/ 62/ 71, imballato in custodie box affiancabili

Dati commerciali

EAN	 4 046356 454483
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	81,29 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	114 mm
Altezza	25,5 mm
Larghezza (a)	75 mm
Colore	nero
Sezione max.	1,69 mm ²
Sezione min.	5,41 mm ²

Sezione max.	6,48 mm ²
Crimpatura	crimpatura esagonale
Tipo contatti	Connettore coassiale

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.