


CRIMPFOX-C120

Codice articolo: 1212318

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212318>

Pinza base, per l'alloggiamento di stampi per i più diversi tipi di contatti fino a 120 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 454643
VPE	1
Tariffa doganale	82055980
Peso lordo pezzi	460,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 639 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 26.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	430 mm
Altezza	65 mm
Larghezza (a)	130 mm
Colore	nero
Crimpatura	universale

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1212337	CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda (DIN 46228) 50 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212338	CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda (DIN 46228) 70 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212335	CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE	Stampo (parte superiore), per CRIMPFOX-C120, per capocorda (DIN 46228) 50 + 70 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212339	CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda (DIN 46228) 95 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212336	CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE	Stampo (parte superiore), per CRIMPFOX-C120, per capocorda (DIN 46228) 95 mm ² , crimpatura trapezoidale
1212324	CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C120, per cavo sensore 25 + 50 mm ²
1212325	CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C120, per cavo sensore 35 + 70 mm ²
1212326	CRIMPFOX-C120 R95/DIE	Stampo a U (coppia), per CRIMPFOX-C120, per cavo sensore 95 mm ²
1212332	CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda non isolati (DIN 46234) 10 + 16 +25 + 35 mm ² , crimpatura a rientranza
1212333	CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda non isolati (DIN 46234) 6 + 50 mm ² , crimpatura a rientranza
1212334	CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE	Stampo (base), per CRIMPFOX-C120, per capocorda non isolati (DIN 46234) 10 + 70 mm ² , crimpatura a rientranza
1212331	CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE	Stampo (parte superiore), per CRIMPFOX-C120, per capocorda non isolati (DIN 46234) 6 - 70 mm ² , crimpatura a rientranza
1212327	CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capocorda ad anello isolati 10 mm ² , crimpatura ovale

1212328	CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capocorda ad anello isolati 16 mm ² , crimpatura ovale
1212329	CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capocorda ad anello isolati 25 mm ² , crimpatura ovale
1212330	CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capocorda ad anello isolati 35 mm ² , crimpatura ovale
1212323	CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 120 mm ² , crimpatura WM
1212320	CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 16 + 35 mm ² , crimpatura WM
1212321	CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 25 + 50 mm ² , crimpatura WM
1212319	CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 10 + 70 mm ² , crimpatura WM
1212322	CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE	Stampo (coppia), per CRIMPFOX-C120, per capicorda tubolari in rame 95 mm ² , crimpatura WM

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.