

CRIMPFOX-M

Codice articolo: 1212072

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212072>

Pinza base, per l'alloggiamento di stampi per i più diversi tipi di contatti

Dati commerciali

EAN	 4 046356 452519
VPE	1
Tariffa doganale	82032000
Peso lordo pezzi	499,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 643 (CL-2009)

Note dei prodottiConforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 26.09.2008

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Lunghezza (b)	234 mm
Altezza	31 mm
Larghezza (a)	64 mm
Colore	nero
Crimpatura	universale

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1212471	CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE	Stampo, per connettori solari MC3, ingresso laterale, 2,5 - 6 mm ²
1212472	CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE	Stampo, per connettori solari MC4, ingresso laterale, 2,5 - 6 mm ²
1212473	CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE	Stampo, per connettori solari SOLARLOK, ingresso laterale, 2,5 - 6 mm ²
Utensili		
1212080	CRIMPFOX-M 10/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 0,25 - 10 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212081	CRIMPFOX-M 25/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 16 - 25 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212082	CRIMPFOX-M 50/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda 35 - 50 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212087	CRIMPFOX-M CX-1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale: RG 174, RG 179 / BNC / TNC , imballato in custodie box affiancabili
1212088	CRIMPFOX-M CX-2/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, imballato in custodie box affiancabili
1212089	CRIMPFOX-M CX-3/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale: CATV RG 6,59, imballato in custodie box affiancabili
1212282	CRIMPFOX-M HS-1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettore termoretrattile 0,1 - 0,4 mm ² e 4 - 6 mm ² (verde chiaro, giallo), imballato in custodie box affiancabili
1212077	CRIMPFOX-M RC 10/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 4 - 10 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212078	CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 0,75 - 2,5 mm ² , imballato in custodie box affiancabili

1212079	CRIMPFOX-M RC 6/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda non isolati 0,5 - 6 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212074	CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda isolati 0,5 - 1,5 mm ² e 1,5 - 2,5 mm ² (rosso, blu), imballato in custodie box affiancabili
1212073	CRIMPFOX-M RCI 6/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per capocorda isolati 0,1 - 0,4 mm ² e 4 - 6 mm ² (verde chiaro, giallo), imballato in custodie box affiancabili
1212091	CRIMPFOX-M RJ11/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettori RJ11 non schermati, imballato in custodie box affiancabili
1212090	CRIMPFOX-M RJ45/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per connettori RJ45 non schermati, imballato in custodie box affiancabili
1212083	CRIMPFOX-M SC 1/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,1 - 1 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212084	CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,5 - 2,5 mm ²
1212085	CRIMPFOX-M SC 6/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per prese piatte non isolate 0,5 - 6 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212076	CRIMPFOX-M TC 10/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 6 - 10 mm ² , imballato in custodie box affiancabili
1212075	CRIMPFOX-M TC 4/DIE	Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 0,14 - 4 mm ² , imballato in custodie box affiancabili

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.