

TSD 25 SAC

Codice articolo: 1212315

La figura mostra la variante TSD 04 SAC

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212315>

Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 2,5 Nm e comando esagonale da 4 mm per il dado del cappuccio di collegamento

Dati commerciali

EAN	 4 046356 455596
VPE	1
Tariffa doganale	82054000
Peso lordo pezzi	99,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 125 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 26.09.2008




Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	205 mm
Larghezza (a)	37 mm
Colore	nero
Esecuzione	Esagonale SW4
Altezza lama	100 mm

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Utensili

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Inserto a innesto per montaggio del dado di compressione con apertura 24 mm, per comando esagonale da 4 mm
---------	-------------------	--

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.