


CABLE-20/8/250/RSM/FANUC

Codice articolo: 2986999

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2986999>

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MOTIONSTOP), lunghezza 2,5 m, per controllore: FANUC CN

Dati commerciali

EAN	 4 046356 477215
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	198,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 03.12.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Collegamento 1	per apparecchiatura
Collegamento	RJ45
N. poli	8
Collegamento	Connettore maschio FANUC/connettore femmina FANUC
N. poli	20
Resistenza linea	≤ 260 Ω/km

Lunghezza cavo fissa	2,5 m
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Schermatura	Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati
	Saldatura sulla custodia D-SUB
Sezione del conduttore	0,48 mm ² (AWG 26)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C (in caso di posa fissa)
	0 °C ... 50 °C (in caso di posa mobile)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.