

TESTFOX M-1

Codice articolo: 1212209



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212209>

Multimetro digitale, per misurazione di tensioni continue e alternate, correnti continue e alternate, misurazioni passanti, di resistenze, frequenze, temperature e capacità

Dati commerciali

EAN	 4 046356 449786
VPE	1
Tariffa doganale	90303100
Peso lordo pezzi	649,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 651 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 16.09.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Colore	nero
Grado di protezione	IP30
Alimentazione di tensione	2 x microbatterie 1,5V, LR03, AAA
Categoria di misura	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Certificazione	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
Ambito di indicazione	2.000 digit

Omologazioni



Omologazioni

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.