


LM

Codice articolo: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Supporto per segnacavi, bianco, in bianco, Tipo di montaggio:
Montaggio a fascette, Diametro cavo: 1-12 mm, Dimensioni campo di
siglatura: 24 x 4 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 012069
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	0,91 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 568 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Larghezza (a)	24 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	PA

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0816265	EMT (24X4)R	Cartellino a stecca, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: ≤12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 24 x 4 mm
0808231	ESL 24X 4	Nastri a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Office-Drucksysteme, Plotter, a righe e perforato, Tipo di montaggio: Inserire, Dimensioni campo di siglatura: 24 x 4 mm
0814319	ESL 24X 4 SO:CMS	Nastri a innesto, Foglio, bianco, siglatura custom, siglabile con: Office-Drucksysteme, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Dimensioni campo di siglatura: 24 x 4 mm

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.