

CP 2,5-4L

Codice articolo: 3041956



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041956>

Custodia della spina, Collegamento: Attacco speciale e combinato, N. poli: 4, Sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Larghezza: 5,2 mm, Altezza: 13 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 017918 952778
VPE	50
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	1,72 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 259 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3012315	AP-CP-H METER	Profilo di copertura, lunghezza: 1 m
3012320	D-CP-H 2,5-4L	Piastra terminale, Lunghezza: 31,6 mm, Larghezza: 5,2 mm, Colore: grigio
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Piastra flangiata, Lunghezza: 31,6 mm, Larghezza: 5,2 mm, Altezza: 26 mm, Colore: grigio
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	La piastra di supporto con coperchio con flangia di bloccaggio, per CP-H 2,5-4L, è adattabile su entrambi i lati del connettore
3012319	DP-CP-H 2,5-4L	Piastrina distanziatrice
Spina/adattatore		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm ² ,
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm ²

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.