

SP 4/ 1

Codice articolo: 3042887

La figura mostra la versione a 6 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042887>

Maschio, Collegamento: Connessione a molla, N. poli: 1, Sezione:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,5 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 017918 956233
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,64 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 279 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Lunghezza	21 mm
Altezza	41,5 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 6 mm ²)
----------------------------	---

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I_N	32 A
Tensione nominale U_N	800 V
Parete laterale aperta	nein
N. poli	1

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,08 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	28
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	10
Sezione conduttore flessibile min.	0,08 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	28
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm ²
Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	10 mm
Calibro a tampone	A4

Omologazioni

Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


3040559	PR	Molla di bloccaggio, N. poli: 1, Colore: arancione
3040630	PR/2	Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione
3040614	PRZ	Molla di bloccaggio, Larghezza: 5,2 mm, Lunghezza: 3 mm, N. poli: 2, Colore: arancione
3040591	PSH 3- 6	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040601	PSH 5-10	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040627	PZ/2	Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero
3040643	PZ/4	Fermacavo, N. poli: 4, Colore: nero

Spina/adattatore

3002885	ISH 4/0,5	Cappuccio isolante, Colore: grigio
3002898	ISH 4/1,0	Cappuccio isolante, Colore: nero

Disegni

Diagramma



Curva derating per morsetti a molla con tutte le versioni di
connettore SP4/... .

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.