
Dati di base

SC 4/ 4

Codice articolo: 3042476

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3042476

Giunto, Collegamento: Connessione a molla, N. poli: 4, Sezione:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 12, Larghezza: 24,8 mm, Altezza: 22,3 mm, Colore: grigio

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 012614
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	22,08 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 268 (CL-2009)

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	24,8 mm
Lunghezza	48,6 mm
Altezza	22,3 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	32 A (con una sezione conduttore di 6 mm²)

Tensione impulsiva di dimensionamento	8 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I_N	32 A
Tensione nominale U_N	800 V
Parete laterale aperta	ja
N. poli	4

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,08 mm²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	28
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,08 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	28
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	1 mm²
Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza di spelatura	10 mm
Calibro a tampone	A4

Omologazioni

Omologazioni	cULus Recognized, GOST
Omologazioni richieste:	
Omologazioni Ex:	

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Montaggio		
3043831	CZ/2	Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero
Piastra term.		
3043307	D-SC 4	Piastra terminale, Lunghezza: 48,6 mm, Larghezza: 2,2 mm, Colore: grigio
Spina/adattatore		
3002885	ISH 4/0,5	Cappuccio isolante, Colore: grigio
3002898	ISH 4/1,0	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova
Utensili		
1204517	SZF 1-0,6X3,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.