

# UP 4/ 1-M

Codice articolo: 3060050

La figura illustra diverse versioni di prodotto (elemento sinistro, centrale e destro) in diversi colori



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060050>

Maschio, Collegamento: Connessione a vite, N. poli: 1, Sezione: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Larghezza: 6,2 mm, Altezza: 41,2 mm, Colore: grigio

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 090179 |
| VPE                         | 50                                                                                                    |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 5,26 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 285 (CL-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 15.08.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Descrizione prodotto

Elemento connettore centrale, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra aperta senza coperchio

## Dati tecnici

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 6,2 mm  |
| Lunghezza | 21 mm   |
| Altezza   | 41,2 mm |

#### Dati tecnici

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Corrente di carico massima            | 32 A (con una sezione conduttore di 6 mm <sup>2</sup> ) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV                                                    |
| Grado d'inquinamento                  | 3                                                       |
| Categoria di sovratensione            | III                                                     |
| Gruppo materiale isolante             | I                                                       |
| Attacco a norma                       | IEC 61984                                               |
| Corrente nominale I <sub>N</sub>      | 32 A                                                    |
| Tensione nominale U <sub>N</sub>      | 800 V                                                   |
| N. poli                               | 1                                                       |

#### Dati di collegamento

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                                                         | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                                                         | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.                                          | 24                   |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.                                          | 10                   |
| Sezione conduttore flessibile min.                                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.                                                     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG                                                 | 24                   |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG                                             | 10                   |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.             | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.             | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.               | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.               | 4 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi min.                                              | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, rigidi max.                                              | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili min.                                          | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori stesso diametro, flessibili max.                                          | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.    | 0,14 mm <sup>2</sup> |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Collegamento                                                                        | Connessione a vite  |
| Lunghezza di spelatura                                                              | 9 mm                |
| Calibro a tampone                                                                   | A4                  |
| Filettatura                                                                         | M3                  |
| Coppia min.                                                                         | 0,6 Nm              |
| Coppia max.                                                                         | 0,8 Nm              |

### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Accessori

| Articolo             | Denominazione | Descrizione                                                                              |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b>     |               |                                                                                          |
| 3040559              | PR            | Molla di bloccaggio, N. poli: 1, Colore: arancione                                       |
| 3040630              | PR/2          | Molla di bloccaggio, N. poli: 2, Colore: arancione                                       |
| 3040614              | PRZ           | Molla di bloccaggio, Larghezza: 5,2 mm, Lunghezza: 3 mm, N. poli: 2, Colore: arancione   |
| 3040591              | PSH 3- 6      | Fascetta per schermatura, Colore: nero                                                   |
| 3040601              | PSH 5-10      | Fascetta per schermatura, Colore: nero                                                   |
| 3040627              | PZ/2          | Fermacavo, N. poli: 2, Colore: nero                                                      |
| <b>Piastra term.</b> |               |                                                                                          |
| 3060348              | DF-UP 4       | Piastra flangiata, Lunghezza: 47 mm, Larghezza: 4,5 mm, Altezza: 24,7 mm, Colore: grigio |

**Siglatura**

|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0818137 | UC-TMF 8         | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 5,1 mm                     |
| 0824654 | UC-TMF 8 CUS     | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 7,6 x 5,1 mm                                                    |
| 0828748 | UCT-TMF 8        | Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 7,4 x 4,7 mm |
| 0829672 | UCT-TMF 8 CUS    | Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 7,4 x 4,7 mm                                                    |
| 0825030 | ZBF 8 CUS        | Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 8,15 mm                                             |
| 0808781 | ZBF 8:UNBEDRUCKT | Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 8 mm, Dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 8,15 mm                                       |

**Spina/adattatore**

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| 0201731 | MPS-IH BK | Cappuccio isolante, Colore: nero   |
| 0201689 | MPS-IH BU | Cappuccio isolante, Colore: blu    |
| 0201702 | MPS-IH GN | Cappuccio isolante, Colore: verde  |
| 0201728 | MPS-IH GY | Cappuccio isolante, Colore: grigio |
| 0201676 | MPS-IH RD | Cappuccio isolante, Colore: rosso  |
| 0201663 | MPS-IH WH | Cappuccio isolante, Colore: bianco |
| 0201692 | MPS-IH YE | Cappuccio isolante, Colore: giallo |
| 0201744 | MPS-MT    | spina di prova                     |

**Utensili**

|         |             |                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Utensile, per morsetti ST, isolato, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Disegni


### Schema di collegamento

---



### Disegno schema

---



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.