

MCC-MT 0,2-0,35

Codice articolo: 1859988



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1859988>

Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm² fino a 0,34 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 017918 109721
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,20 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Corrente nominale	4 A
Sezione min. conduttore flessibile	0,2 mm ²
Sezione max. conduttore flessibile	0,35 mm ²

Dati di connessione

Diametro cavo incluso isolamento	1,1 mm ... 1,3 mm
Lunghezza di spelatura dei singoli fili	4 mm

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.