

IC-DFR 4

Codice articolo: 1852040



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852040>

Accessori, N. poli: 4, Passo: 5,08 mm, Colore: verde, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

Dati commerciali

EAN	 4 017918 108922
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	1,82 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 282 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	5,08 mm
Misura a	15,24 mm
N. poli	4

Dati tecnici

Famiglia articolo	IC-DFR
-------------------	--------

Gruppo materiale isolante	I
Sezione nominale	2,5 mm ²
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 2, Passo: 5,08 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
Montaggio		
0708263	DFK-MSTB-SS	Serie di viti, per il fissaggio della presa base alla parete del dispositivo, comprendente ciascuna una vite M 3 x 10, una rondella elastica e un dado


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Misura b: 10,84 mm + (n. poli x 5,08 mm)
Misura c: misura b + 5,83 mm

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.