Dati di base

ICC-MT 0,5-1,0

Codice articolo: 3190577



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190577

Contatto maschio modulare, viene inserito nella custodia della spina ICC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5-1,0 mm²,

Dati commerciali	
EAN	4 017918 093402
VPE	100 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	0,35 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 497 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Corrente nominale	12 A (con una sezione conduttore di 1 mm²)
Sezione min. conduttore flessibile	0,5 mm²
Sezione max. conduttore flessibile	1 mm²

Dati di connessione

Diametro cavo incluso isolamento	1,4 mm ... 2,31 mm
Lunghezza di spelatura dei singoli fili	3,5 mm

Omologazioni


Omologazioni	GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.