Dati di base

ICC-MT 1,5-2,5 BA

Codice articolo: 3190593

Fornitura come nastro - rispettare il disegno!



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190593

Contatto maschio modulare, viene inserito nella custodia della spina ICC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5-2,5 mm²

Dati commerciali	
EAN	4 017918 100599
VPE	4000 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,99 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 497 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati tecnici

Corrente nominale	12 A
Sezione min. conduttore flessibile	1,5 mm²
Sezione max. conduttore flessibile	2,5 mm²

Dati di connessione

Diametro cavo incluso isolamento	2,11 mm ... 3,1 mm
Lunghezza di spelatura dei singoli fili	4 mm

Omologazioni


Omologazioni	GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.