


AI 0,75- 8 BU-B

Codice articolo: 3201547

La figura illustra la versione AI 1,5 - 8, nel colore rosso

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201547>

Cappuccio, Lunghezza: 14 mm, Colore: blu

Dati commerciali

EAN	 4 017918 126278
VPE	1000 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	0,13 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 660 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	14 mm
Colore	blu
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Temperatura intervallo breve	120 °C
Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	senza silicene e alogenati
Materiale	Plastica

Lunghezza anelli	8 mm
Misure interne collare isolante (d)	2,8 mm
Diametro anelli	1,3 mm
Spessore collare isolante	0,25 mm
Spessore parete anelli	0,15 mm

Omologazioni



Omologazioni


cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.