

HC-M-KV-M32(19-27)

Codice articolo: 1646010

La figura rappresenta la variante HC-M-KV-M20



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646010>

Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, attacco a vite: M32

Dati commerciali

EAN	 4 017918 941253
VPE	10
Tariffa doganale	74199990
Peso lordo pezzi	120,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 521 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 16.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Materiale viti	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	neoprene
Materiale guarnizione per cavi	neoprene
Materiale O-ring	NBR
Apertura chiave dadi	34 mm
Apertura chiave perno	34 mm

Tipo filettatura lato collegamenti	M32
Lunghezza della filettatura	8,00 mm
Diametro esterno conduttore	19 mm ... 27 mm
Campo tenuta cavi	19,00 mm ... 27,00 mm
Coppia di serraggio dadi	15,00 Nm
Grado di protezione	IP68, fino a 5 bar
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.