

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5

Codice articolo: 1542664



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542664>

Connettore maschio da incasso sensore/attuatore, 6 poli, M8, montaggio anteriore/a vite con filettatura di fissaggio M8, con filo TPE da 0,5 m, 6 x 0,14 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 097697
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	11,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 22 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	6
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M8 x 0,5
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Linea segnale AWG	26
Struttura conduttore segnale linea	18x 0,10 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,15 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	nero, marrone, blu, bianco, grigio, rosa
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≥ 80 Ω/km
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


1504071	SACC-E-MU-M 8	Dado piatto con filettatura M8
---------	---------------	--------------------------------

Disegni

Disegno quotato




Connettore da incasso M8



Disegno schema

Pinning connettore maschio M8, 6 poli, vista lato maschio



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.