

PAB-SK 15

Codice articolo: 1013287

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013287>

Portacartellini, trasparente, in bianco, Tipo di montaggio: Colla,
Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 013691
VPE	500 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	0,35 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 600 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b)	15 mm
Larghezza (a)	9 mm
Colore	trasparente
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 60 °C
Sostanze contenute	privo di silicone

Materiale	PVC
-----------	-----

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0824813	UC-WMT (15X 4) BU CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824812	UC-WMT (15X 4) CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824814	UC-WMT (15X 4) RD CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824815	UC-WMT (15X 4) YE CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0819398	UC-WMT (15X4)	Segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0821030	UC-WMT (15X4) BU	Segnacavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824040	UC-WMT (15X4) GN	Segnacavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824820	UC-WMT (15X4) GN CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824037	UC-WMT (15X4) OG	Segnacavi, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0824821	UC-WMT (15X4) OG CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm

0821043	UC-WMT (15X4) RD	Segnacavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0825361	UC-WMT (15X4) VT	Segnacavi, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0826791	UC-WMT (15X4) VT CUS	Segnacavi, ordinabile: opaco, viola, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
0819408	UC-WMT (15X4) YE	Segnacavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Tipo di montaggio: Inserire, Diametro cavo: 0,6-50 mm, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.