Dati di base

SACC-CI-M12FSB-5CON-L180-THR

Codice articolo: 1551435



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551435

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, codifica B, con connessione a saldare diritta THR, solo inserto portacontatti

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.08.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 153690
VPE	60
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,84 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 33 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	> 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PPA
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Attacco a saldare THR
Segnalazione stato	No

Omologazioni

Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	Conness. a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. femm. M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacontatti THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti femmina M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon

Generale

1437889	SACC-M12 NUT PRESS	Connettore femmina M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato




Inserto portacontatti femmina M12



Confezione Tray THR

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.