

SACC-DSIV-MS-4CON-L90 SH SCO

Codice articolo: 1439913



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439913>

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, connettore maschio, 4 poli, M12 SPEEDCON, codifica A, schermato, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con protezione contro la torsione, connessione a saldare angolata



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.12.2008



Dati commerciali

EAN	 4 046356 476645
VPE	10
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	12,43 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 30 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
Dati generici	
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni


UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura


Disegno quotato




Connettore maschio da incasso M12,
connettore maschio, vista laterale




Connettore maschio da incasso M12,
connettore maschio, vista anteriore




Connettore maschio da incasso M12,
 connettore maschio, inserto portacontatti,
 vista laterale




Connettore maschio da incasso M12,
 connettore maschio, inserto portacontatti,
 vista anteriore



Superficie di bloccaggio sulla scheda c.s.




O-Ring (verde) opzionale per la tenuta
 nello stato non connesso.
 - nell'inserimento con l'O-Ring fornito non
 superare la forza assiale di innesto di 80 N
 per connettore.
 - Evitare le forze radiali.



Foro parete, vista frontale con scheda c.s. disposta
 orizzontalmente (2). La terza spianatura è opzionale (1).

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.