

HC-D 8-I-CT-M


Codice articolo: 1584350



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584350>

Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie D8, 8 poli,
connessione a crimpare, con vite di tenuta IP65

Dati commerciali

EAN	 4 046356 142618
VPE	10
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	12,38 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 19.03.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	per custodie HC-D8, contatti a crimpare CK1,6-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura)
Tecnica di connessione	Attacco a crimpare
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento)
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III

Norme costruttive e di verifica	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110/-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
N. poli	8+PE
Cicli di manovra	≥ 500
Esecuzione	D7
Attacco a norma	IEC / EN
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	26 ... 14
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	8 mm
	6 mm (2,5 mm ²)
Indicazione per il montaggio	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/ tensione.
Montaggio	In caso di tensioni > 42 V gli inserti devono essere utilizzati soltanto in custodie in plastica, poiché non consentono il collegamento tra il conduttore di terra e la custodia. Il prodotto contiene già una vite di tenuta IP65.

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag (in alternativa Au)
Materiale inserto portacontatti	PA

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente di dimensionamento	10 A

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1645888	CK1,6-ED-BB	Connettore femmina cieco per inserto portacontatti con contatti femmina ruotati CK 1,6-ED..
1884869	VC-EW 1,6	Utensile di sbloccaggio, per contatti torniti e stampati CK-1,6-...
Utensili		
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Pinza a crimpare per contatti torniti CK 1,6 ED... e CK 2,5 ED...


Disegni

Diagramma




Curva di derating: Formato HC-B...S

Disegno quotato



Inserto portacontatti maschio

Disegno schema



Pinning lato collegamenti: sx maschio, dx femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.