


**C-BCSI 6/10X2,8**

Codice articolo: 3240546

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240546>

Ponticello piatto a pettine, giallo, 4 - 6 mm<sup>2</sup>, dimensione connettore  
24 x 2,8 mm

**Dati commerciali**

EAN	 4 046356 537957
VPE	100
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	1,39 g

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 23.09.2009



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Lunghezza (b)	24 mm
Larghezza (a)	2,8 mm
Colore	giallo
Lunghezza di spelatura	9 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

Temperatura costante max.	105 °C
Sostanze contenute	Senza alogenati
Materiale	CU
Lunghezza zona di contatto	10 mm
Lunghezza collare isolante (c)	14 mm
Misure interne collare isolante (d)	6,6 mm
Spessore materiale (g)	1 mm

### Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

### Disegni

Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.