

SACB-6/ 6-L-C GG SCO P

Codice articolo: 1452880



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452880>

Pres a base box sensore-attuatore, Collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON Plastica, Numero degli slot: 6, N. poli: 4, Piedinatura slot: singolo, Segnalazione stato: sÌ, pnp; Connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile, Schermatura: no



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 14.12.2009



Dati commerciali

EAN	 4 046356 553742
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	156,90 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	24 V DC
Tensione d'esercizio massima U_{max}	30 V DC
Carico di corrente ammesso per segnale I/O	2 A
Carico di corrente per punto di connessione	4 A
Corrente di dimensionamento totale	10 A

N. poli	4
Numero degli slot	6
Grado di protezione	IP65
	IP67
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
Tipo di attacco sensore-attuatore	Connettore femmina M12-SPEEDCON

Funzione di diagnostica locale

Diagnostica locale	Tensione di alimentazione LED verde
	Segnalazione stato I/O LED giallo

Dati cavo di uscita

Collegamento	Morsetto a vite estraibile
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore	0,4 Nm
Coppia di serraggio tappo a vite	0,4 Nm

Materiale isolante

Materiale custodia	PBT
Materiale massa di tenuta	PUR
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Dorato
Materiale inserto portacontatti	PA
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	Sn
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	PA
Materiale boccia filettata	PBT
Materiale O-ring	NBR
Materiale guarnizione	NBR (Cappuccio di collegamento)

Piedinatura

Slot/polo = colore conduttore o connessione	1 / 4 (A) = WH
---	----------------

	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	5 / 4 (A) = PK
	6 / 4 (A) = RD
	1-6 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-6 / 3 (0 V) = BU
	1-6 / 5 (PE) = GN/YE

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cappuccio di collegamento		
1453119	SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO P	Cappuccio di collegamento, utilizzabile per Box sensore/attuatore, Collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON Plastica, Numero degli slot: 6, Piedinatura slot: singolo, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no
1453122	SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO P	Cappuccio di collegamento, utilizzabile per Box sensore/attuatore, Collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON Plastica, Numero degli slot: 6, Piedinatura slot: singolo, Segnalazione stato: No; Connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, Lunghezza cavo: 10 m, Schermatura: no
1453229	SACB-C-H180-8/16 SCO P	Cappuccio di collegamento con connettore integrato, per box sensore/attuatore M12 con filettatura in plastica SPEEDCON e connessione a vite estraibile, per 4, 6 o 8 punti di connessione
Elementi di protezione e di chiusura		
1553129	PROT-MS SCO	Tappo a vite M12 con bloccaggio rapido SPEEDCON per connettori femmina M12 non utilizzati del cavo sensore-attuatore, box e connettori da incasso

Siglatura


0804963	SS-ZB 17,5 WH	Nastro Zack per contattori, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 8 mm
0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Nastro Zack per contattori, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Nastro Zack per contattori, Striscia, giallo, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Nastro Zack per contattori, ordinabile: a righe, giallo, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 17,5 x 8 mm

Utensili


1208445	SACC BIT M12-D20	Insero a innesto per montaggio di connettori SACC M12 liberamente confezionabili, tranne connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1206463	SZK PZ2 VDE	Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 2 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm

Disegni


Disegno quotato



Schema di collegamento



Disegno schema



Punto di connessione femmina M12, 4 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.