



- Crogioli
- 200 W, 24 V
- Dimensioni crogiolo: 58 x 33 x 19 mm (L x P x A)
- Range temperatura 100°C - 550°C
- Collegabile a tutte le stazioni digitali Weller da 150 W
- Dimensioni alloggiamento: 150 x 120 x 65 mm (Lungh. x Largh. Alt.)
- Tempo di riscaldamento ~ 10 min (50°C - 350°C)

Crogiolo WXSB 200

Codice articolo: T0052704399N

Dimensioni L x L x H (mm)	175 x 120 x 54
Dimensioni L x L x H (pollice)	6.89 x 4.72 x 2.13
Peso (ca) in kg	---
Tensione	24 V
Potenza	200 W
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---