

EC 2,5 P TR


Codice articolo: 3240167



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240167>

Morsettiere Europa in poliammide, trasparente, con protezione del filo, per il collegamento di conduttori rigidi e flessibili con e senza capocorda con una sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 457903
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	20,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 712 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	24
Colore	trasparente
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Dimensioni

Larghezza	16,2 mm
Lunghezza	93,6 mm
Altezza	13,4 mm

Dati tecnici

Corrente nominale I_N	24 A (con una sezione conduttore di 2,5 mm ²)
Tensione nominale U_N	450 V
N. poli	12

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Sezione conduttore flessibile min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	20
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	0,75 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	0,75 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	0,5 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	5 mm
Filettatura	M2,6
Coppia min.	0,4 Nm
Coppia max.	0,5 Nm

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.