Dati di base

# SACC-CI-M12FS-5CON-SH TOR 32

Codice articolo: 1457652



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1457652

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 5 poli, codifica A, con connessione a saldare diritta THR, solo inserto portacontatti

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2010

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 617406 |
| VPE | 100 |
| Tariffa doganale | 85389099 |
| Peso lordo pezzi | 7,26 g |

## Dati tecnici

### Dati generali

| | |
|---|---|
| Corrente di dimensionamento a 40 °C | 4 A |
| Tensione di dimensionamento | 60 V |
| N. poli | 5 |
| Resistività di massa | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |

**Dati generici**

| | |
|---|---|
| Norme/Disposizioni | Connettore M12 IEC 61076-2-101 |
| Codifica | A - Standard |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Materiale contatto | CuZn |
| Materiale superficie contatti | Ni/Au |
| Materiale inserto portacontatti | PA 66 |
| Materiale guarnizione | FKM / EPDM |
| Tipo di montaggio | Montaggio dei circuiti stampati |
| Collegamento | Attacco a saldare THR |
| Segnalazione stato | No |

## Omologazioni

Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Connessione a vite per custodia** | | |
| 1552243 | SACC-M12-SCO NUT | Conness. a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. femm. M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacontatti THR e a sald. a onde compatibili Speedcon |
| 1432460 | SACC-M12-SCO NUT L 90 | Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti femmina M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon |
| **Generale** | | |
| 1437889 | SACC-M12 NUT PRESS | Connettore femmina M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon |


## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.





Dima di foratura

Disegno quotato





Inserto portacontatti femmina M12




Confezione THR su nastro (Tape-on-Reel)

Disegno schema




Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica A, lato femmina

## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.