

**CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D**

Codice articolo: 2981583

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981583>

Adattatore per sistema di controllo della velocità PSR (PSR-RSM4 e PSR-MOTIONSTOP), 25/8 poli, lunghezza 2,5 m, per controllore: Siemens, Heidenhain

**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 996871
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	177,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 33 (IF-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 21.11.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Collegamento 1	per apparecchiatura
Collegamento	RJ45
	Connettore D-SUB-25 / connettore femmina D-SUB-25
N. poli	25
Resistenza linea	≤ 260 Ω/km

Lunghezza cavo fissa	2,5 m
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Schermatura	Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati
	Saldatura sulla custodia D-SUB
Sezione del conduttore	0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C (in caso di posa fissa)
	0 °C ... 50 °C (in caso di posa mobile)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

---

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.