

BN-ZB 6,2/WH:UNBEDRUCKT

Codice articolo: 1401831

La figura illustra la versione BN-ZB 6,2 – IN BIANCO, -NUMERI PROGRESSIVI E BNB-ZB 6,2 SO/CMS



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1401831>

Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4 x 4 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 020576
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	0,35 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Nota	siglabile con CMS
Larghezza (a)	4 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	PA
Numero dei cartellini singoli	10
Numero di cartellini per riga	10
Numero strisce di siglatura	10

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.