

# SKS 20-D

Codice articolo: 3240215



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240215>

Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 458924 |
| VPE                         | 10                                                                                                   |
| Tariffa doganale            | 85369010                                                                                             |
| Peso lordo pezzi            | 38,76 g                                                                                              |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 679 (CL-2009)                                                                                 |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Informazioni generali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Numero di piani     | 1             |
| Numero collegamenti | 1             |
| Colore              | color argento |

### Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Lunghezza | 27 mm |
|-----------|-------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 24,7 mm  |
| Altezza   | 40,50 mm |

**Dati di collegamento**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Sezione conduttore rigido min.                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido max.                | 20 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile min.            | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile max.            | 20 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min. | 8                  |
| Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max. | 4                  |
| Filettatura                                   | M4                 |
| Collegamento                                  | Molla              |

**Omologazioni**

Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

**Accessori**

| Articolo         | Denominazione | Descrizione                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>  |               |                                                                                                                                                                                 |
| 0404017          | AK 4          | Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: color argento |
| 0421032          | AKG 4 BK      | Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: nero           |
| 0421029          | AKG 4 GNYE    | Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , Larghezza: 7 mm, Colore: giallo-verde   |
| <b>Montaggio</b> |               |                                                                                                                                                                                 |
| 3025341          | AB-SK         | Blocchetto per barre colletttrici                                                                                                                                               |

|         |       |                                                                                                                                           |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0404428 | AB/SS | Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.